

Universal Restraint Clip

Data Solutions



认证



功能

Attaches cable brace to structure

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/1

物料号	订货号	支架尺寸	孔尺寸 (HS)	厚度 (T)	UL 认证负载
CSBURC12	402199	#12, #18, #36	14mm	4.27mm	3430N

物料号	订货号	支架尺寸	孔尺寸 (HS)	厚度 (T)	UL 认证负载
CSBURC38	402198	#12, #18, #36	11mm	4.27mm	3430N
CSBURC58	402200	#12, #18, #36	17mm	4.27mm	3430N


其他产品详情

Brace member is not included.

Mount to the structure using the center hole. Loop cable through the holes in the bent tabs and swage in place.

UL Loads		
Part Number	Brace Member	Load Rating
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE