

Varistar CP Cabeling Rack

Data Solutions



符合高静态负载要求的焊接钢框架。适合高电缆密度和 19" 集成。

功能

- 预配置, 立即可用型机柜
- 静态承载重能力高达 1600 千克
- 防护等级 IP 20
- 可安装不同类型的网络设备
- 集成垂直和水平电缆管理部件
- 可轻松集成到通道密封系统中

技术参数

- 产品类型: 机架
- 框架材料: 钢
- 材料: 钢

Table 1/3						
物料号	机架高度	覆层材料	框架颜色	高度	框架颜色代码	覆层颜色

10630-027	42U	钢	暗灰色	2000mm	RAL 7021	暗灰色
10630-028	42U	钢	暗灰色	2000mm	RAL 7021	暗灰色

Table 2/3						
物料号	宽度	深度	静态负载	覆层颜色代码	包装数量	动态荷载
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3	
物料号	完成
10630-027	粉末涂层
10630-028	粉末涂层

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE