

# Varistar CP Server Cabinet With Castors

## Data Solutions



符合高动态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。

### 功能

预配置, 立即可用型机柜

1000 kg 的高动态负载, 带集成脚轮, 静态承载能力高达 1600 kg

防护等级 IP 20

可以安装不同的 IT 设备

实现自前向后冷却的集成式空气面板

可轻松集成到通道密封系统中

### 技术参数

|         |          |
|---------|----------|
| 静态负载:   | 1600kg   |
| 产品类型:   | 机架       |
| 覆层颜色代码: | RAL 7021 |
| 框架材料:   | 钢        |

| Table 1/2 |      |        |      |       |      |        |
|-----------|------|--------|------|-------|------|--------|
| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 覆层材料 | 宽度    | 覆层颜色 | 深度     |
| 10630-021 | 42U  | 2000mm | 钢    | 600mm | 暗灰色  | 1200mm |
| 10630-022 | 42U  | 2000mm | 钢    | 800mm | 暗灰色  | 1200mm |

| Table 2/2 |      |         |      |    |    |
|-----------|------|---------|------|----|----|
| 物料号       | 包装数量 | 动态荷载    | 完成   | 材料 | 类型 |
| 10630-021 | 1    | 1000kgf | 粉末涂层 | 钢  | 移动 |
| 10630-022 | 1    | 1000kgf | 粉末涂层 | 钢  | 移动 |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE