

Varistar CP 侧面板, 已分隔, 带快速释放紧固件和锁

Data Solutions

带速卸锁扣的侧面板（2 个），不带 Varistar CP 机柜接地套件。



功能

碳钢, 1 mm

2 分体式侧面板，不带接地套件

包括安全锁套件

技术参数

产品类型： 机柜/机架面板

防护等级： IP20

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	深度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	深度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	暗灰色	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2			
物料号	完成	材料	类型
21630-061	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-062	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-063	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-067	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-068	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-069	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-073	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-074	粉末涂层	钢	侧板，快拆
21630-075	粉末涂层	钢	侧板，快拆

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE