

Varistar CP 钢板门, Plain With 3-Point Locking, IP55

Data Solutions



内部装有安装框架的钢制门，3点锁定，带拥有内置按钮的摇柄锁。

功能

带 IP 55 防护等级三点锁的钢门

带按钮的摇柄把手

开门角度 180°

技术参数

锁定类型: 3 点锁定

产品类型: 机柜门

防护等级: IP55

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2				
物料号	符合	完成	类型	搭配
21630-171	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP

物料号	符合	完成	类型	搭配
21630-214	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-217	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	粉末涂层	钢板门	Varistar CP

其他产品详情

请单独订购适用于摇柄把手的 DIN 锁芯。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE