

1 孔接线片



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 LA 连接一起使用

技术参数

材料： 铜

类型： NEMA®

完成： 镀锡

Table 1/1


物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	孔尺寸 (HS)	等效导体尺寸
B101AA	31.75mm	12.7 mm	1.57 mm	7.9 mm	7.14 mm	20mm ²
B101CE	49.28mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm	11.11 mm	80.63mm ²
B101CE002	49.28mm	25.4 mm	3.18 mm	19.1 mm	17.46 mm	80.63mm ²
B101QQ	49.3mm	25.4 mm	3.17 mm	12 mm	10.5 mm	81mm ²

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	孔尺寸 (HS)	等效导体尺寸
B101DE	49.28mm	25.4 mm	4.76 mm	14.3 mm	14.29 mm	120.94mm ²
B101EE	55.63mm	25.4 mm	6.35 mm	15.9 mm	14.29 mm	161.26mm ²
B101EG	63.5mm	38.1 mm	6.35 mm	19.1 mm	17.46 mm	241.89mm ²
PBB101EG	63.5mm	38.1 mm	6.35 mm	19.1 mm	17.46 mm	241.89mm ²
B101GG	69.85mm	38.1 mm	9.53 mm	19.1 mm	17.46 mm	362.83mm ²
B101GH	85.85mm	50.8 mm	9.53 mm	25.4 mm	17.46 mm	483.77mm ²
PBB101GH	85.85mm	50.8 mm	9.53 mm	25.4 mm	17.46 mm	483.77mm ²
B101JH	85.85mm	50.8 mm	12.7 mm	25.4 mm	14.29 mm	645.03mm ²
B103JH001	76.2mm	50.8 mm	12.7 mm	31.8 mm	17.46 mm	645.03mm ²
B103JH010	101.6mm	50.8 mm	12.7 mm	34.9 mm	15.88 mm	645.03mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE