

2 孔接线片，90°



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 LA 连接一起使用

技术参数

材料： 铜

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	B
B102EF002	38.1 mm	92.1mm	31.75 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.45 mm
B102EG002	38.1 mm	92.1mm	38.1 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.45 mm

Table 2/2


物料号	C	孔尺寸 (HS)	角度 (a)	等效导体尺寸
B102EF002	85.6 mm	14.3 mm	90 °	201.57mm ²

物料号	C	孔尺寸 (HS)	角度 (a)	等效导体尺寸
B102EG002	85.6 mm	14.3 mm	90 °	242mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE