

2 孔接线片，GL 类型



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 GL 连接一起使用

技术参数

材料： 铜

完成： 镀锡

Table 1/2


物料号	订货号	类型	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)
B122CE	183660	NEMA®	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm
B123CE03		非 NEMA®	11.18 mm	62.74mm	25.4 mm	3.18 mm
B122DE		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm
B122DE002		NEMA®	11.18 mm	62.74mm	25.4 mm	4.76 mm
B122EE		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	6.35 mm

物料号	订货号	类型	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)
B122EG		NEMA®	11.18 mm	82.55mm	38.1 mm	6.35 mm
B122EG002		非 NEMA®	11.18 mm	82.55mm	82.55 mm	6.35 mm
B123EG03		非 NEMA®	11.18 mm	82.55mm	38.1 mm	6.35 mm

Table 2/2						
物料号	订货号	A	B	孔尺寸 (HS)	角度 (a)	等效导体尺寸
B122CE	183660	15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm ²
B123CE03		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	80.63mm ²
B122DE		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²
B122DE002		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	120.94mm ²
B122EE		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	161.26mm ²
B122EG		15.9 mm	44.45 mm	14.29 mm	90 °	241.89mm ²
B122EG002		15.9 mm	44.45 mm	17.46 mm	45 °	524.09mm ²
B123EG03		15.9 mm	44.45 mm	11.11 mm	90 °	241.89mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE