

2 孔电信接线片



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

孔距适用于电信接地棒

仅与 nVent ERICO Cadweld 模具 GLPCC001TC 一起使用

技术参数

材料： 铜

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	B
B922CC14A	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	15.88 mm
B922CC14B	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	19.05 mm
B922CC14C	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	25.4 mm
B922CC38B	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	19.05 mm


物料号	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	B
B922CC38C	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	25.4 mm
B922CE716B	11.18 mm	47.63mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	19.05 mm

Table 2/2			
物料号	孔尺寸 (HS)	角度 (a)	等效导体尺寸
B922CC14A	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC14B	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC14C	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC38B	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC38C	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CE716B	7.14 mm	90 °	80.63mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE