

50 mm 偏移定位器，实心圆导体



功能

具有 50mm (1.97 英寸) 偏移的定位夹钳，用于实心圆形导体，包括 nVent ERICO Cu-Bond 圆形导体

用于铜合金、铜或不锈钢固体导体

技术参数

Table 1/2


物料号	材料	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	高度 [1] (H1)	高度 [2] (H2)	深度 (D)
CSS1314050	Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 316 (EN 1.4401)	100 mm	80 mm	65mm	50mm	17mm

Table 2/2

物料号	nVent ERICO 镀铜导体	单位重量	符合
CSS1314050	CBSC13, CBSC14	0.01 kg	IEC® 62561-4

其他产品详情

仅所列的 nVent ERICO Cu-Bond 导体满足 IEC 合规性。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE