


# 517 平行电缆连接器



## 认证



## 功能

电缆接头，在电缆或电线上具有正面双螺栓张拉夹具

用于 I/II 级结构上的所有全尺寸电缆

通过 UL® 96 认证

## 技术参数


导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类（最大 4/0）

Table 1/1

| 物料号     | 材料 | 完成 | 深度 (D)  | 宽度 (W)   | 单位重量    |
|---------|----|----|---------|----------|---------|
| LPA517  | 铝  |    | 48.51mm | 42.16 mm | 0.11 kg |
| LPC517L | 铜  | 镀锡 | 48.51mm | 42.16 mm | 0.23 kg |

| 物料号    | 材料 | 完成 | 深度 (D)  | 宽度 (W)   | 单位重量    |
|--------|----|----|---------|----------|---------|
| LPC517 | 铜  |    | 48.51mm | 42.16 mm | 0.23 kg |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE