



# 528 平行电缆连接器



## 认证



## 功能


电缆接头，在电缆或电线上具有正面双螺栓张拉夹具

用于 I/II 级结构上的所有全尺寸电缆

## 技术参数

导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类（最大 4/0）

| Table 1/1 |    |    |         |          |         |                                              |
|-----------|----|----|---------|----------|---------|----------------------------------------------|
| 物料号       | 材料 | 完成 | 深度 (D)  | 宽度 (W)   | 单位重量    | 认证                                           |
| LPA528    | 铝  | 裸露 | 101.6mm | 51.31 mm | 0.12 kg | E202878-Combined_Co C, E202878-Combined_Co C |
| LPC528L   | 铜  | 镀锡 | 101.6mm | 51.31 mm | 0.31 kg |                                              |



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE