


避雷针底座，英制螺纹



认证



功能

使用粘合剂或拧紧配件安装

进行垂直安装时建议采用的机械连接

可多向夹紧电缆的正向单一螺栓拉力

技术参数

导体尺寸，UL: 1类 - 2类（最大 4/0）


Table 1/2						
物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	安装	孔尺寸 (HS)	深度 (D)
LPA30512	铝	裸露	1/2" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPA30512THR U	铝	裸露	1/2" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	安装	孔尺寸 (HS)	深度 (D)
LPA30558H	铝	裸露	5/8" UNC	水平	6.35 mm	73.7mm
LPA30558THR U	铝	裸露	5/8" UNC	水平	6.35 mm	73.7mm
LPA30558V	铝	裸露	5/8" UNC	垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC30512	铜	裸露	1/2" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC30512THR U	铜	裸露	1/2" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC30538	铜	裸露	3/8" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC30538THR U	铜	裸露	3/8" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC30558H	铜	裸露	5/8" UNC	水平	6.35 mm	73.7mm
LPC30558THR U	铜	裸露	5/8" UNC	水平	6.35 mm	73.7mm
LPC30558V	铜	裸露	5/8" UNC	垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC305L12	铜	镀锡	1/2" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC305L38	铜	镀锡	3/8" UNC	水平或垂直	6.35 mm	73.7mm
LPC305L58H	铜	镀锡	5/8" UNC	水平	6.35 mm	73.7mm
LPC305L58V	铜	镀锡	5/8" UNC	垂直	6.35 mm	73.7mm

Table 2/2

物料号	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
-----	--------	--------	------

LPA30512	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30512THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30558H	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30558THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPA30558V	25.4 mm	77.9 mm	0.12 kg
LPC30512	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30512THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30538	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30538THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30558H	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30558THRU	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC30558V	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L12	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L38	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L58H	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg
LPC305L58V	25.4 mm	77.9 mm	0.38 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE