


避雷针底座，压印可调，英制螺纹



认证



功能

可在平面、垂直或倾斜表面上使用

可现场调节避雷针支承突耳，而无需使用旋转接头

可针对垂直应用进行预配置

使用粘合剂或拧紧配件安装

可多向夹紧电缆的正向单一螺栓拉力

技术参数

导体尺寸，UL: 1类 - 2类（最大 4/0）

Table 1/2

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	类型	孔尺寸 (HS)	深度 (D)
LPA30212	铝		1/2" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	类型	孔尺寸 (HS)	深度 (D)
LPA30212V	铝		1/2" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPA30258	铝		5/8" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPA30258V	铝		5/8" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPC30212	青铜, Brass		1/2" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPC30212V	青铜, Brass		1/2" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPC30238	青铜, Brass		3/8" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPC30238V	青铜, Brass		3/8" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPC30258	青铜, Brass		5/8" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPC30258V	青铜, Brass		5/8" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPC302L12	青铜, Brass	镀锡	1/2" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPC302L12V	青铜, Brass	镀锡	1/2" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPC302L38	青铜, Brass	镀锡	3/8" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPC302L38V	青铜, Brass	镀锡	3/8" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm
LPC302L58	青铜, Brass	镀锡	5/8" UNC	扁平	7.14 mm	88.9mm
LPC302L58V	青铜, Brass	镀锡	5/8" UNC	垂直	7.14 mm	88.9mm

Table 2/2


物料号	高度 (H)	宽度 (W)
-----	--------	--------

LPA30212	34.92 mm	101.6 mm
LPA30212V	34.92 mm	101.6 mm
LPA30258	34.92 mm	101.6 mm
LPA30258V	34.92 mm	101.6 mm
LPC30212	34.92 mm	101.6 mm
LPC30212V	34.92 mm	101.6 mm
LPC30238	34.92 mm	101.6 mm
LPC30238V	34.92 mm	101.6 mm
LPC30258	34.92 mm	101.6 mm
LPC30258V	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L12	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L12V	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L38	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L38V	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L58	34.92 mm	101.6 mm
LPC302L58V	34.92 mm	101.6 mm

其他产品详情

垂直型底座出厂时被预配置为适用于垂直安装应用。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE