



避雷针底座，压印狭窄，英制螺纹



认证



功能

可在狭窄平面上使用

可多向夹紧电缆的正向单一螺栓拉力


技术参数

导体尺寸，UL: 1类 - 2类（最大 4/0）

Table 1/2						
物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)
LPA30412	铝		1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPA30458	铝		5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC30412	铜		1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)
LPC30438	铜		3/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC30458	铜		5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L12	铜	镀锡	1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L38	铜	镀锡	3/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L58	铜	镀锡	5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm

Table 2/2		
物料号	宽度 (W)	单位重量
LPA30412	108 mm	0.04 kg
LPA30458	108 mm	0.04 kg
LPC30412	108 mm	0.11 kg
LPC30438	108 mm	0.11 kg
LPC30458	108 mm	0.11 kg
LPC304L12	108 mm	0.11 kg
LPC304L38	108 mm	0.11 kg
LPC304L58	108 mm	0.11 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE