

铝制结构接地螺柱，侧面角板



功能

铝和铜双金属组件

适用于新型及现有铝结构：（即天线杆、信号桥、壳体以及小平房）的接地

用于连接到接地棒或接地网（推荐使用 nVent ERICO Cadweld 焊接）


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	长度 3 (L3)	宽度 (W)	高度 (H)
SBB855E1G96	Aluminum, 铜	50.8 mm	92 mm	2740mm	50.8 mm	38.1 mm
SBB855E1G72	Aluminum, 铜	50.8 mm	92 mm	2130mm	50.8 mm	38.1 mm

Table 2/2

物料号	厚度 (T)	导体尺寸
SBB855E1G96	6.35 mm	#6 实心线
SBB855E1G72	6.35 mm	#6 实心线



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE