

B161/B164 接地点，四螺柱



功能

持久耐用

低接地电阻和阻抗

卓越的导电性以及抗腐蚀性

电力和机械方面的牢固性及可靠性

在通过 nVent ERICO Cadweld 焊接到一个导体之后，作为预制接地桥易于安装

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	深度 1 (D1)	深度 2 (D2)
B16412A	166060	铜	44.5 mm	85 mm	44.5mm	85mm
B1642Q		黄铜	44.45 mm	82.55 mm	44.45mm	82.55mm
B1612Q		黄铜	31.75 mm	63.5 mm	25.4mm	57.2mm
B16110B	166030	铜	30 mm	65 mm	30mm	65mm
B1643Q		黄铜	44.45 mm	82.55 mm	44.45mm	82.55mm


物料号	订货号	材料	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	深度 1 (D1)	深度 2 (D2)
B1613Q		黄铜	31.75 mm	63.5 mm	25.4mm	57.2mm

Table 2/2				
物料号	订货号	高度 (H)	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)
B16412A	166060	70 mm	10.7 mm	M12
B1642Q		76.2 mm	13.46 mm	1/2" UNC
B1612Q		76.2 mm	13.46 mm	3/8" UNC
B16110B	166030	42 mm	14 mm	M10
B1643Q		76.2 mm	20.96 mm	1/2" UNC
B1613Q		76.2 mm	20.96 mm	3/8" UNC

其他产品详情

组件需要导体及 nVent ERICO Cadweld 连接（需单独订购）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE