

B162 接地点，双螺柱



功能

持久耐用

低接地电阻和阻抗

卓越的导电性以及抗腐蚀性

电力和机械方面的牢固性及可靠性

在通过 nVent ERICO Cadweld 焊接到一个导体之后，作为预制接地桥易于安装

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	宽度 1 (W1)	宽度 2 (W2)	深度 (D)	高度 (H)
B16212A	166210	铜	44.5 mm	85 mm	45mm	76.2 mm
B1622Q		黄铜	44.45 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm

Table 2/2


物料号	订货号	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)
B16212A	166210	10.7 mm	M12

物料号	订货号	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)
B1622Q		13.46 mm	1/2" UNC

其他产品详情

组件需要导体及 nVent ERICO Cadweld 连接（需单独订购）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE