


连接板



认证



功能

用于结构钢应用的铸造连接板

通过 UL® 96 认证


技术参数

导体尺寸, UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)

Table 1/2						
物料号	材料	完成	接触面积	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LPA532	铝		51.6 cm ² Min	73.03mm	16.76 mm	73.03 mm
LPC532L	黄铜	镀锡	51.6 cm ² Min	73.03mm	16.76 mm	73.03 mm
LPC532	黄铜		51.6 cm ² Min	73.03mm	16.76 mm	73.03 mm

Table 2/2		
物料号	孔尺寸 (HS)	单位重量
LPA532	79.38 mm	0.09 kg
LPC532L	79.38 mm	0.29 kg
LPC532	79.38 mm	0.29 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE