

电缆至轨腰完整焊机，电源



功能

完整的腹板焊机组件，专用于安装中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

等电位端子类型： 瓦

Table 1/1

物料号	材料	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
PBWH301RH	Graphite, Steel, 热塑性	UIC60	50 mm ² 同心线	8.89mm	T20	右侧
PBWT202JLH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20	左侧
PBWT202JRH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20	右侧
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20	左侧
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20	右侧
PBWT202WLH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	左侧

物料号	材料	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
PBWT202WRH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	右侧
PBWT203SLH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	左侧
PBWT203SRH	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	右侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE