


电缆至轨腰模具对，电源



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具对

成对出售

技术参数

材料： 石墨

等电位端子类型： 瓦

Table 1/1

物料号	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
PBWX201	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	35 mm ² 扭绞线	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² 同心线	8.89mm	T20
PBWX3	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	50 mm ² 扭绞线	9.13mm	T20
PBW2C	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1/0 同心线	9.47mm	T20
PBW2G	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 同心线	10.62mm	T20

物料号	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
PBW2E	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1/0 扭绞线	10.87mm	T20
PBW2J	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20
PBWX5	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	12.83mm	T20
PBW2Q	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 同心线	13.41mm	T20
PBW9F	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	19/#9 铜焊线	14.53mm	T20
PBW2S	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 扭绞线	15.49mm	T20
PBXLWX5	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20
PBWX7	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	150 mm ² 扭绞线	16mm	T20
PBWS7	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 复合线	16.66mm	T20
PBW3D	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	350 千圆密耳同心线	17.3mm	T20
PBWX8	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	185 mm ² 扭绞线	17.8mm	T20
PBW2W	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBW2W135	135 lb Bethlehem	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBW2W20AS	20 lb ASCE	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBW2W40AS	40 lb ASCE	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBW3B	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	300 千圆密耳扭绞线	20.32mm	T20
PBW3S	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20

物料号	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
PBW3SZU160	ZU160 导轨	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE