


电缆至轨腰更换模具对，信号



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具对

成对出售

技术参数

材料： 石墨

Table 1/1

物料号	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	包含等电位连接夹
SBB200R	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	10 mm ² 绞合线	4.12mm	TB5, T21	否
SBB200A	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	是
SBB200B	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	是
SBB200C	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	是
SBB200C12AS	12 lb ASCE	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	否

物料号	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	包含等电位连接夹
SBB200D	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1 1/2" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	否
SBB200G	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	否
SBB200U	RI60	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	否
SBB200Y	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21, TB5	否
SBB200L	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	22 mm ² 扭绞线	6.1mm	T21, TB5	否
SBB200X	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	25 mm ² 绞合线	6.6mm	TB5, T21	否
SBB200P	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	35 mm ² 同心线	7.75mm	T21, TB5	不需要
SBB200E	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	是

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE