

电缆至轨腰 T20 完整焊机对，电源



功能

完整的腹板焊机组件，专用于安装中和轴的轨道电路和跳线接线

每个部件编号均包括左右侧焊机

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

等电位端子类型: 瓦

Table 1/1

物料号	材料	轨道类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式
PBWT20Y301	Graphite, Steel, 热塑性	UIC	50 mm ² 同心线	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, 热塑性	UIC	50 mm ² 扭绞线	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1/0 同心线	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 同心线	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1/0 扭绞线	10.87mm	T20

物料号	材料	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
PBWT20X401	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	70 mm ² 扭绞线	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 同心线	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	14.5 mm 直径	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 扭绞线	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, 热塑性	UIC	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, 热塑性	UIC	150 mm ² 扭绞线	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	350 千圆密耳同心线	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	185 mm ² 扭绞线	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, 热塑性	135 lb Bethlehem	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, 热塑性	20 lb ASCE	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, 热塑性	40 lb ASCE	250 千圆密耳扭绞线	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	300 千圆密耳扭绞线	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	350 千圆密耳扭绞线	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	240 mm ² 扭绞线	23.62mm	T20

物料号	材料	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
PBWT203S	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE