

电缆至轨腰 T21 完整焊机对，信号



功能

完整的腹板焊机组件，专用于安装 85 至 140 lb. 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称
SBTBT21R		钢, Graphite	UIC	1" 凸片	10 mm ² 同心线	4.11mm
SBTBT21B		钢, Graphite	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	钢, Graphite	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		钢, Graphite	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1 1/2" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBXST21A		钢, Graphite	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21Y		钢, Graphite	UIC	1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm
SBTBT21L		钢, Graphite	UIC	1" 凸片	22 mm ² 扭绞线	6.1mm

物料号	订货号	材料	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称
SBTBT21X		钢, Graphite	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	25 mm ² 扭绞线	6.6mm
SBTBT21P		钢, Graphite	UIC	1" 凸片	35 mm ² 同心线	7.75mm
SBTBT21E		钢, Graphite	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	5/16" Bondstrand	7.94mm

Table 2/2		
物料号	订货号	焊机样式
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE