

电缆至轨腰 T21 完整焊机，信号



功能

完整的右手或左手腹板焊机组件，专用于安装 85 至 141 lb 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型： 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/2

物料号	订货号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBTBT21YRH		钢, Graphite	1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		钢, Graphite	1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		钢, Graphite	1" 凸片	25 mm ² 同心线	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	钢, Graphite	现场制作	50 mm ² 实心线	8mm	T21
SBWT21W6LH		钢, Graphite	现场制作	50 mm ² 实心线	8mm	T21

Table 2/2		
物料号	订货号	方向
SBTBT21YRH		右侧
SBTBT21YLH		左侧
SBTBT21XRH		右侧
SBWT21W6RH	223217	右侧
SBWT21W6LH		左侧

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE