



铸次级接线片



认证



功能

铸造端子接线片，在次级导体上具有两个螺栓张拉夹具

用于将梯子和排水管等金属物体连接至防雷系统

技术参数

导体尺寸，UL: 次级


Table 1/2						
物料号	材料	完成	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LPA555	铝	裸露	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm
LPC555L	黄铜	镀锡	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm
LPC555	黄铜	裸露	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm

Table 2/2		
物料号	单位重量	认证
LPA555	0.04 kg	
LPC555L	0.1 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC555	0.1 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

其他产品详情

用于直径高达 0.3" (7.62mm) 的次级连接电缆和电线。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE