

阴极连接带，5 孔



功能

允许跨钢管接头进行电气焊接

在套筒伸缩管子接头上使用，两个焊接点在管子上，三个焊接点在接头上，通过孔焊接

与 1/0 导体具有同等的电力方面性能

采用软铜制成，易于成型

需要使用 nVent ERICO Cadweld 模具 CAHAAAF 和框架才能进行连接

nVent ERICO Cadweld 管道焊接需要使用 CA15 焊药

技术参数


材料： 铜

Table 1/2

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	孔尺寸 (HS)	A	B
CAB496A16B16	457.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	101.6 mm	101.6 mm
CAB496A24B12	508mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	152.4 mm	76.2 mm
CAB496A15B25	558.8mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	95.25 mm	158.75 mm

Table 2/2	
物料号	C
CAB496A16B16	25.4 mm
CAB496A24B12	25.4 mm
CAB496A15B25	25.4 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE