

同轴浪涌保护器



认证



功能

简单的插件安装

同时提供安装架和飞线接地

低插入损耗和回波损耗

较宽的工作频谱

技术参数


电容:	1.5 pF
绝缘电阻:	10
最大放电电流 (Imax), 每个模式:	20kA 8/20 μ s
冲击寿命:	400 @ 500 A 10/1000 μ s
频率:	0 - 3 GHz
外壳防护等级:	IP 20;NEMA®-1
外壳材料:	金属
温度:	-40 to 90 °C

Table 1/2						
物料号	最大接地端子电线尺寸	连接类型	在 100 V/ μ s 时的飞弧电压	在 100 V/s 时的飞弧电压	深度 (D)	高度 (H)
CSP1BNC600	2.5mm ²	BNC, 公头/母头	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1BNC90	2.5mm ²	BNC, 公头/母头	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1F600	2.5mm ²	F 型, 公头/母头	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1F90	2.5mm ²	F 型, 公头/母头	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB600	2.5mm ²	N 型, 母头/母头	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB90	2.5mm ²	N 型, 母头/母头	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NBM600	2.5mm ²	N 型隔板, 公头/母头	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NBM90	2.5mm ²	N 型隔板, 公头/母头	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF600	2.5mm ²	N 型, 公头/母头	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF90	2.5mm ²	N 型, 公头/母头	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA600	2.5mm ²	SMA, 公头/母头	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA90	2.5mm ²	SMA, 公头/母头	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm

Table 2/2		
物料号	宽度 (W)	单位重量
CSP1BNC600	25 mm	0.13 kg
CSP1BNC90	25 mm	0.13 kg

物料号	宽度 (W)	单位重量
CSP1F600	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	0.13 kg
CSP1NB90	25 mm	0.13 kg
CSP1NBM600	25 mm	0.13 kg
CSP1NBM90	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA600	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	0.13 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE