

公共连接网络跳线



功能

有助于在电信应用中实现安全的电气连接

绞合线可实现小半径弯曲

包含镀锡铜接线片和五金件

技术参数

Table 1/3


物料号	材料	完成	电线数量	绝缘	长度 (L)	宽度 (W)
CBNJ09P10	钢, Copper	Electrogalvanized, 镀锡	7	绿色绝缘导体	32.3mm	12.2 mm

Table 2/3

物料号	A	厚度 (T)	孔尺寸 (HS)	插槽大小 (SS)	角度 (a)	导体尺寸
CBNJ09P10	14.4 mm	2 mm	6.9 mm	6.9 x 10.2 mm	45 °	#6 绞合线

Table 3/3

物料号	电缆长度
CBNJ09P10	2.74m



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE