

压缩直式连接器



功能

镀锡，用于防腐蚀

退火铜可简化卷边操作

尺寸经优化，可提供最有效率的导电性，同时提供优异的抵抗振动和拉出的机械抗性

无张力接头

重型 PKC 类接头 (DIN46235)

技术参数

材料： 铜

完成： 镀锡

Table 1/1

物料号	订货号	接线片/连接器类型	导体尺寸	长度 (L)	工具/模具类型
RKC6T	716710	标准	6 mm ² 绞合线	25mm	M2M or M2H/RKM2, MLB/RKML
PKC50H	716625	重型 DIN46235	50 mm ² 绞合线, 1/0 Stranded	56mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

物料号	订货号	接线片/连接器类型	导体尺寸	长度 (L)	工具/模具类型
RKC50T	716715	标准	50 mm ² 绞合线, 1/0 Stranded	50mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC10H	716621	重型 DIN46235	10 mm ² Stranded, #7 绞合线	30mm	M2M or M2H/PKM2, MLB/PKML
PKC6H	716620	重型 DIN46235	6 mm ² 绞合线	30mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC10T	716711	标准	10 mm ² Stranded, #7 绞合线	30mm	M2M or M2H/RKM2, MLB/RKML
RKC16T	716712	标准	16 mm ² Stranded, #5 绞合线	35mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC25T	716713	标准	25 mm ² Stranded, #3 绞合线	40mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC35T	716714	标准	35 mm ² Stranded, #2 绞合线	45mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC16H	716622	重型 DIN46235	16 mm ² Stranded, #5 绞合线	50mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC25H	716623	重型 DIN46235	25 mm ² Stranded, #3 绞合线	50mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC35H	716624	重型 DIN46235	35 mm ² Stranded, #2 绞合线	50mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

物料号	订货号	接线片/连接器类型	导体尺寸	长度 (L)	工具/模具类型
PKC70H	716626	重型 DIN46235	70 mm ² 绞合线, 2/0 Stranded	56mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC70T	716716	标准	70 mm ² 绞合线, 2/0 Stranded	55mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC95T	716717	标准	95 mm ² 绞合线, 4/0 Stranded	60mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC120T	716718	标准	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	65mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC120H	716628	重型 DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	70mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC95H	716627	重型 DIN46235	95 mm ² 绞合线, 4/0 Stranded	70mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC150T	716719	标准	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	70mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC185T	716720	标准	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	75mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC150H	716629	重型 DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 千圆密耳绞合线	80mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

物料号	订货号	接线片/连接器类型	导体尺寸	长度 (L)	工具/模具类型
PKC185H	716630	重型 DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 千圆密耳绞合线	85mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC240T	716721	标准	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	85mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC240H	716631	重型 DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 千圆密耳绞合线	90mm	M2M or M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
PKC300H	716632	重型 DIN46235	300 mm ² Stranded, 600 千圆密耳绞合线	100mm	M2M or M2H/PKM2, M3H 或 M3B/PKM3
RKC300T	716722	标准	300 mm ² Stranded, 600 千圆密耳绞合线	100mm	M2M or M2H/RKM2, M3H 或 M3B/RKM3
RKC400T	716723	标准	400 mm ² Stranded, 800 千圆密耳绞合线	100mm	M3H 或 M3B/RKM3
PKC400H	716633	重型 DIN46235	400 mm ² Stranded, 800 千圆密耳绞合线	160mm	M4FP/PKM4
PKC500H	716634	重型 DIN46235	500 mm ² 绞合线	160mm	M4FP/PKM4
PKC625H	716635	重型 DIN46235	625 mm ² 绞合线	160mm	M4FP/PKM4

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE