

# 压缩直式接线片，双金属



## 功能

将铝电缆连接到轨腰上

可用于轨道的带电流的连接

永久性铝-铜组件（压制成型），在制造阶段应用优质抑制剂（在铜插件边缘应用绿色树脂）防止腐蚀

用于符合 DIN 48201 第 1 部分标准的铝电缆连接

适用于圆形绞合、预先磨圆和扇形导体

标记有助于确保正确卷边

## 技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体尺寸	孔尺寸 (HS)	长度 (L)	宽度 (W)
ALCUKS18512	717010	Aluminum, 铜	185 mm <sup>2</sup> Stranded, 350 千圆密耳绞合线	13 mm	106mm	40 mm
ALCUKS24012	717015	Aluminum, 铜	240 mm <sup>2</sup> Stranded, 500 千圆密耳绞合线	13 mm	116mm	45 mm

Table 2/2

物料号	订货号	工具/模具类型
-----	-----	---------

ALCUKS18512	717010	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
ALCUKS24012	717015	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE