

导体绝缘皮剥离工具



功能

实现精确剥离，而不会损坏导体或内绝缘

快速剥离，即便在寒冷天气下亦是如此

有防护装置的切割刀片可确保安全

SBRTLW418 将内部橙色绝缘皮从三个带有 4/64"

绝缘皮的导体上剥离，不会损坏内部导体或影响导体周围的透明保护性包装材料以及硅树脂水密封材料


SBRTRR418 仅剥离外部绝缘皮

技术参数

长度 (L): 120mm

Table 1/1

物料号	材料	衬套 A
SBRTRR418	Aluminum, 钢	0.75" Bondstrand, 0.175" 绝缘
SBRTLW418	Aluminum, 钢	3/16" Bondstrand, 4/64" 绝缘



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE