

导体绝缘皮剥离工具，4 x 4



功能

实现精确剥离，而不会损坏导体

快速剥离，即便在寒冷天气下亦是如此

有防护装置的切割刀片可确保安全

可使用提供的六角扳手轻松更换套管

技术参数

长度 1 (L1): 114 mm


长度 2 (L2): 127 mm

Table 1/1

物料号	材料	衬套 A	衬套 B	衬套 C	衬套 D
SBRT36000906	Aluminum, 钢	3/16" Bondstrand, 4/6 4" 绝缘	#6 实心线, 11/64" 绝缘	#6 实心线, 12/64" 绝缘	#9 实心线, 10/64" 绝缘
SBRT360001004	Aluminum, 钢	3/16" Bondstrand, 4/6 4" 绝缘	#6 实心线, 11/64" 绝缘	#6 实心线, 12/64" 绝缘	3/16" Bondstrand, 6/6 4" 绝缘
SBRT360002132	Aluminum, 钢	#6 实心线, 6/64" 绝缘	#4 绞合线, 6/64" 绝缘	#9 实心线, 5/64" 绝缘	3/16" Bondstrand, 6/6 4" 绝缘

物料号	材料	衬套 A	衬套 B	衬套 C	衬套 D
SBRT360001010	Aluminum, 钢	3/16" Bondstrand, 6/6 4" 绝缘	3/16" Bondstrand, 6/6 4" 绝缘	#6 实心线, 11/64" 绝缘	#6 实心线, 12/64" 绝缘

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE