

导体保护装置，镀锌钢



功能

可在绞合电缆不时发生位移或损坏的位置使用

包含四条单孔皮带


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	导体尺寸	直径 (Ø)	高度 (H)	长度 (L)
LPP745	钢	热浸镀锌	150 mm ² Stranded, 250 千圆密耳绞合线	19.05 mm	22.22 mm	2.44m

Table 2/2

物料号	宽度 (W)	孔尺寸 (HS)	单位重量
LPP745	52.39 mm	6.73 mm	2.6 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE