

铜焊连接接地棒，单软辫线



The nVent ERICO Copper-Bonded Ground Rod, One Pigtail features a Cadweld exothermic connection that attaches the pigtail to the rod with a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode. The pigtail has a thick copper coating for durability and conductivity. The rod undergoes a unique manufacturing process resulting in a straighter, stronger core that makes installation easier. The rod also has a uniform layer of molecularly bonded copper that provides long-lasting corrosion resistance. The Cadweld exothermic connection and the Copper-Bonded Ground Rod are designed to maintain for the life of the conductor and/or installation and can withstand repeated fault currents without failing.

功能

软辫线指使用金属惰性气体牢固焊连接到接地棒的 Copperweld® 线缆

99.9% 纯电解铜镀层

接地棒具有高碳钢芯和尖端，可在推进操作时发挥卓越的强度优势

Manufactured in an ISO-registered manufacturing facility

技术参数

材料: 镀铜钢

抗拉强度: 552 MPa Min

Table 1/2

物料号	接地棒实际直径 (Ø)	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	镀层厚度	电缆长度	导体尺寸
-----	----------------	-----------	-----------	------	------	------


6138529	8.9 mm	1524 mm Min	457 mm Min	127μm	0.45m	#10 CW
6138629	8.9 mm	1829 mm Min	457 mm Min	127μm	0.46m	#10 CW
6158839	14.2 mm	2438 mm Min	1219 mm Min	330μm	1.2m	#6 实心铜线
615889	14.2 mm	2438 mm Min	1219 mm Min	254μm	1.2m	#6 CW

Table 2/2		
物料号	绝缘	单位重量
6138529	否	0.7 kg
6138629	否	0.9 kg
6158839	否	3.1 kg
615889	否	3.1 kg

其他产品详情

请将您的特定要求告知我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE