

铜焊连接接地棒，双软辫线



功能

可用于木制电线杆的组件

铜品防盗应用

借助 nVent ERICO Cadweld 将导体放热焊接到接地棒，然后在连接处覆以热缩塑料包

全部组件覆以黑色绝缘体


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	抗拉强度	绝缘	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	长度 1 (L1)
615800CW0505	镀铜钢	552 kPa Min	是	5/8"	14.2 mm	3.05 m

Table 2/2

物料号	长度 2 (L2)	镀层厚度	导体尺寸	单位重量
615800CW0505	0.5 m	254µm	70 mm ²	4.7 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE