



铜制接地板



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

图



功能

提供较大的表面积，以便对地消散电流

多个尺寸及软辫线配置可选

技术参数

材料： 铜

Table 1/2

物料号	订货号	完成	宽度	长度	软辫线连接	软辫线长度
GPECNHM096		裸露	914 mm	2438mm	无	
GPECCAM036		裸露	914 mm	914mm	无	
GPECEAJ0241 G024		裸露	457 mm	610mm	结束	610mm

物料号	订货号	完成	宽度	长度	软辫线连接	软辫线长度
GPECEAK0241 G024		裸露	610 mm	610mm	结束	610mm
GPECEAK0241 H024		裸露	610 mm	610mm	结束	610mm
GPECNAJ018		裸露	457 mm	457mm	无	
GPECNAK024		裸露	610 mm	610mm	无	
504550	504550	裸露	1000 mm	2000mm	无	
710190	710190	裸露	600 mm	600mm	无	
710210	710210	裸露	900 mm	900mm	无	
GPECCBJ0181 T060		裸露	457 mm	457mm	连续	1524mm
GPECEBH0121 V024		裸露	305 mm	305mm	结束	610mm
GPECEBH0241 K024		裸露	305 mm	610mm	结束	610mm
GPECEBQ0171 G120		裸露	432 mm	432mm	结束	3048mm
GPECNBH012		裸露	305 mm	305mm	无	
GPECNBH024		裸露	305 mm	610mm	无	
504590	504590	裸露	900 mm	900mm	无	

物料号	订货号	完成	宽度	长度	软辫线连接	软辫线长度
710200	710200	裸露	600 mm	600mm	无	
GPECCDK0241 L024		裸露	610 mm	610mm	连续	610mm
GPECCDM0361 T10T		镀锡	914 mm	914mm	连续	254mm
GPECEDK0241 L024		裸露	610 mm	610mm	结束	610mm
GPECEDK0242 Q036		裸露	610 mm	610mm	结束	914mm
GPECNDF006		裸露	152 mm	152mm	无	
GPECNDH024		裸露	305 mm	610mm	无	
GPECNDK024T		镀锡	610 mm	610mm	无	
GPECNDM036T		镀锡	914 mm	914mm	无	
GPECCEK0242 C036		裸露	610 mm	610mm	连续	914mm
GPECEEK0241 T024		裸露	610 mm	610mm	结束	610mm
GPECEEK0242 Q008		裸露	610 mm	610mm	结束	203mm
GPECEEK0242 Q060		裸露	610 mm	610mm	结束	1524mm

物料号	订货号	完成	宽度	长度	软辫线连接	软辫线长度
GPECEEK0242 Q120		裸露	610 mm	610mm	结束	3048mm
GPECEEK0242 Q180		裸露	610 mm	610mm	结束	4572mm
GPECEEK0361 T024		裸露	610 mm	914mm	结束	610mm
GPECNEB024		裸露	51 mm	610mm	无	
GPECNED004		裸露	102 mm	102mm	无	
GPECNED012		裸露	102 mm	305mm	无	
GPECNED014		裸露	102 mm	356mm	无	
GPECNED096		裸露	102 mm	2438mm	无	
GPECNEG024		裸露	229 mm	610mm	无	
GPECNEH016		裸露	305 mm	406mm	无	
GPECNEK024		裸露	610 mm	610mm	无	
GPECNEM040		裸露	914 mm	1016mm	无	
GPECNFH033		裸露	305 mm	838mm	无	
GPECNFK024		裸露	610 mm	610mm	无	
GPECNGF012		裸露	152 mm	305mm	无	
GPECNGK024		裸露	610 mm	610mm	无	

Table 2/2

物料号	订货号	导体尺寸	厚度
GPECNHM096			0.4 mm
GPECCAM036			0.79 mm
GPECEAJ0241G024		#6 实心线	0.79 mm
GPECEAK0241G024		#6 实心线	0.79 mm
GPECEAK0241H024		#6 绞合线	0.79 mm
GPECNAJ018			0.79 mm
GPECNAK024			0.79 mm
504550	504550		2 mm
710190	710190		1.5 mm
710210	710210		1.5 mm
GPECCBJ0181T060		#2 实心导线	1.59 mm
GPECEBH0121V024		#2 绞合线	1.59 mm
GPECEBH0241K024		#4 实心线	1.59 mm
GPECEBQ0171G120		#6 实心线	1.59 mm
GPECNBH012			1.59 mm
GPECNBH024			1.59 mm

物料号	订货号	导体尺寸	厚度
504590	504590		3 mm
710200	710200		3 mm
GPECCDK0241L024		#4 绞合线	3.18 mm
GPECCDM0361T10T		#2 实心导线	3.18 mm
GPECEDK0241L024		#4 绞合线	3.18 mm
GPECEDK0242Q036		4/0 绞合线	3.18 mm
GPECNDF006			3.18 mm
GPECNDH024			3.18 mm
GPECNDK024T			3.18 mm
GPECNDM036T			3.18 mm
GPECCEK0242C036		1/0 绞合线	6.35 mm
GPECEEK0241T024		#2 实心导线	6.35 mm
GPECEEK0242Q008		4/0 绞合线	6.35 mm
GPECEEK0242Q060		4/0 绞合线	6.35 mm
GPECEEK0242Q120		4/0 绞合线	6.35 mm
GPECEEK0242Q180		4/0 绞合线	6.35 mm
GPECEEK0361T024		#2 实心导线	6.35 mm

物料号	订货号	导体尺寸	厚度
GPECNEB024			6.35 mm
GPECNED004			6.35 mm
GPECNED012			6.35 mm
GPECNED014			6.35 mm
GPECNED096			6.35 mm
GPECNEG024			6.35 mm
GPECNEH016			6.35 mm
GPECNEK024			6.35 mm
GPECNEM040			6.35 mm
GPECNFH033			9.53 mm
GPECNFK024			9.53 mm
GPECNGF012			12.7 mm
GPECNGK024			12.7 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	接地板电极	
C	材料	C: 铜 (C11000)
E	软辫线连接	C: 连续 (2 x “L J” ERICO CADWELD 连接) E: 端部 (“L J” ERICO CADWELD 连接样式) N: 无软辫线
A	板厚度代码 (库存容差)	A: 1/32” (雷电最小值 - 铜) B: 1/16” (功率最小值 - 铜) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (功率最小值 - 钢) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16”
H	板宽度代码	A: 1” • B: 2” • C: 3” • D: 4” • E: 5” • F: 6” • G: 9” • H: 12” • J: 18” K: 24” • L: 30” • M: 36” • N: 42” • P: 48” • Q: 17” • R: 10”
024	板长度代码 (英寸) (需要 3 位数)	
1L*	软辫线电缆类型 (ERICO 电缆代码)	
024*	软辫线长度 (英寸)	
(T)*	镀锡	

* 如果没有则为空

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE