

铜制接地板，带弯曲角



功能

用于接地电线杆

使用钉子将接地板的各角钉入电线杆的底部

技术参数

材料： 铜

Table 1/2

物料号	完成	类型	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	孔尺寸 (HS)
GPECEHX3NH	裸露	接地板，无孔	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	
GPECEHX1	裸露	接地板，无孔	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	
GPECEHX3	裸露	带中心孔的接地板	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	12.7 mm
GPECEHX1T	Bare, 镀锡	带四个角孔的接地板	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	12.7 mm

Table 2/2

物料号	导体尺寸	包含软辫线	软辫线长度
-----	------	-------	-------


GPECEHX3NH	#2 同心线	是	3.05m
GPECEHX1	#6 实心线	是	3.05m
GPECEHX3	#2 同心线	是	3.05m
GPECEHX1T	#6 实心线	是	3.05m

其他产品详情

GPECEHX1T 软辫线镀锡，但板本身的材质为裸铜。

GPECEHX4 软辫线为 nVent ERICO Cu-Bond 复合电缆。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE