


铜接线片机械连接器



认证




功能

易于使用和安装

适用于电信和等电位连接应用

技术参数

Table 1/1				
物料号	材料	导体尺寸	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)
EL4	铜	#14 实心线 - #4 绞合线, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	5/16" UNF	7.2 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE