

卷边连接板



认证



功能

压缩式指套，用于直接接触压接电缆

技术参数

导体尺寸，UL: 1 类

Table 1/2

物料号	材料	完成	接触面积	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LPA535	铝		19.35 cm ² Min	68.8mm	2.54 mm	63.5 mm
LPA533	铝		51.61 cm ² Min	88.65mm	2.54 mm	63.5 mm
LPC535L	铜	镀锡	19.35 cm ² Min	68.8mm	2.54 mm	63.5 mm


物料号	材料	完成	接触面积	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LPC535	铜		19.35 cm ² Min	68.8mm	2.54 mm	63.5 mm
LPC533L	铜	镀锡	51.61 cm ² Min	88.65mm	1.62 mm	63.5 mm
LPC533	铜		51.61 cm ² Min	88.65mm	1.62 mm	63.5 mm

Table 2/2		
物料号	孔尺寸 (HS)	单位重量
LPA535	5.08 mm	0.03 kg
LPA533	5.08 mm	0.04 kg
LPC535L	5.08 mm	0.06 kg
LPC535	5.08 mm	0.06 kg
LPC533L	5.08 mm	0.08 kg
LPC533	5.08 mm	0.08 kg

其他产品详情

连接板要求至少有 3in² (1,935mm²) 的接触面积。当结构钢用作防雷系统的主要引下线时，需要 8in² (5,161mm²) 的接触面积。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE