

# 十字测试夹钳



## 功能

提供用于接地测试和连接十字导体的断开点


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号    | 订货号    | 材料 | 胶带尺寸                                       | 深度 (D) | 高度 (H) | 宽度 (W) |
|--------|--------|----|--------------------------------------------|--------|--------|--------|
| PCT400 | 711450 | 黄铜 | 25 x 3 mm, 25 x 6 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm | 61mm   | 13 mm  | 61 mm  |

Table 2/2

| 物料号    | 订货号    | A       | 孔尺寸 (HS) | 单位重量   | 符合              |
|--------|--------|---------|----------|--------|-----------------|
| PCT400 | 711450 | 30.3 mm | 5.5 mm   | 0.6 kg | IEC® EN 62561-1 |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE