

DB 接地点，单螺柱



在任何现代化电气保护系统的设计中，接地和连接都是不可或缺的一部分。有效的接地系统是其中的主要因素。结构体以及地下的所有载流元之间应保持等电位连接，以便在悬链线故障时确保人员安全。

此外，阴极保护系统防止钢制品锈蚀损坏，并减少昂贵的维护。

该系统非常重要，它可帮助保障人员安全，为重要设备提供可靠的防护，从而（在某些情况下）最大程度减少服务中断以及代价高昂的运行中断。ERICO

在连接与接地解决方案的设计和制造方面拥有一百多年的丰富经验，专注于提供优质系统，以帮助满足您的需求。

功能

优先的接地连接点

借助 nVent ERICO Cadweld 放热焊接，将接地桥焊接到圆形实心、圆形绞合或平状铜导体/钢导体

螺母和螺栓以非组装形式提供

塑料盖安装在螺纹孔上，以防止混凝土进入

技术参数

材料: 铜

Table 1/1


物料号	订货号	高度 (H)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	螺纹尺寸 (TS)
DB16A	166180	55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10A	166120	55 mm	16 mm	50 mm	M10
DB12ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M12
DB12A	166150	55 mm	16 mm	50 mm	M12

物料号	订货号	高度 (H)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	螺纹尺寸 (TS)
DB16ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M10

其他产品详情

组件需要导体及 nVent ERICO Cadweld 连接（需单独订购）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE