

钻孔测距仪，双轨距板



功能

用于实现误差为 $\pm 1\text{ mm}$ (0.039") 的精准钻孔间距

通用应用包含计轴器以及轮盘传感器

技术参数

材料： 钢

Table 1/2


物料号	订货号	包含钻孔导向器	轨道类型	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	宽度 (W)
DDGTIEFEB145	716534	是	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDGSIEMS270	716527	是	S49, S54, UIC60	463.8 mm	270 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	否	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

物料号	订货号	高度 [1] (H1)	高度 [2] (H2)	孔尺寸 (HS)	A
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm

物料号	订货号	高度 [1] (H1)	高度 [2] (H2)	孔尺寸 (HS)	A
DDGSIEMS270	716527	50mm	30mm	13.5 mm	270 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE