

接地桥跳线



功能

可与 nVent ERICO 预制接地桥一同使用

可根据指定长度定制（只能以 50mm 为基数增加）

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	导体类型	导体尺寸	熔断容量等效值	接线片尺寸
340970G	Copper, 钢	镀锡, Electrogalvani zed	绝缘复合电缆	70 mm ² 绞合线	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, 聚氯乙烯	Bare, 镀锡	NYY-0 电缆	70 mm ² 绞合线		10, 12, 16
340895G	Copper, 聚氯乙烯	Bare, 镀锡	NYY-0 电缆	95 mm ² 绞合线		10, 12, 16

Table 2/2

物料号	长度	长度	钢筋总成类型	接地桥应用	符合
340970G	250 - 1700 mm	250mm	连接片	隧道	EN IEC® 62561-1 H 类 100kA
340870G	250 - 1700 mm	250mm	连接片	隧道	EN IEC® 62561-1 H 类 100kA

物料号	长度	长度	钢筋总成类型	接地桥应用	符合
340895G	250 - 1700 mm	250mm	连接片	隧道	EN IEC® 62561-1 H 类 100kA

其他产品详情

订购时，请指定期望的长度（以 50mm 为基数增加）及接线片尺寸。亦可接受一端无接线片跳线的特殊订购。

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	螺纹尺寸	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	导体类型	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	导体尺寸	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	包装	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE