

nVent ERICO Ericore 出厂端接, 100–250 m, 内部 Termination

物料号

ERICORE/TERM/IN/MEDIUM



功能

上端接部分提供从端子到 nVent ERICO Ericore 的绝缘连接，可 适当 转 移雷击

产品属性

长度: 100m

长度: 100 - 250 m

端接位置: 内部

其他产品详情

端接位置可能有助于安装。将线轴运送到建筑物顶部和将导体拉入接地位置时，请选择一个内部端接位置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE