

Y型拼接连接器, 70 mm², LPA103IN, LPC103IN

物料号

LPAW70T



认证



功能

以机械和电气方式按 45 度角将接收器支架连接到根导体

采用 Y 拼接热缩绝缘进行绝缘

产品属性

材料: 铝

完成: 镀锡

螺纹尺寸 (TS): 3/8" UNC

扭矩 (TQ): 25 N · m

认证详细信息: UL® 96

导体尺寸: 70 mm²

导体类型: LPA103IN;LPC103IN

直径 (\emptyset): 57 mm

高度 (H): 40 mm


宽度 (W): 55 mm

单位重量: 0.22 kg

其他产品详情

根据 IEC® 61400-24 标准，在 20 MJ/Ω、200 kA 条件下进行测试。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
, 按 1 转客户服务
, 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰: +31 800-0200135
法国: +33 800 901 793

欧洲

德国: 800 1890272
其他国家/地区: +31 13 5835404

亚太地区

上海: + 86 21 2412 1618/19
悉尼: +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE