


非绝缘实心导体, 钢, HD, 1/0 实心导线, 125 m

物料号

RSCC8100



功能

适用于各种应用的实心电缆

提供便利的较小线轴尺寸

LPA 和 LPC 部件用于防雷系统引下线或接地应用

产品属性

订货号: 197860

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

导体尺寸: 1/0 实心线

横截面积: 50.3mm²

直径 (Ø): 8 mm

长度 (L): 125m


单位重量: 0.4 kg

其他产品详情

单位重量以每英尺 (0.3048m) 计算。

提供定制化 (CTO) 长度需另行收费。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE