


# 电缆至轨腰更换模具对，信号, 85-141 lb T-Rail, 1" 标签 绑线终端样式, 10 mm<sup>2</sup> 绞合导线

## 物料号

**SBB200R**



## 功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具对

成对出售

## 产品属性

材料: 石墨

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 1" 凸片

导体尺寸: 10 mm<sup>2</sup> 绞合线

导体外径, 标称: 4.12mm

焊机样式: TB5;T21

包含等电位连接夹: 否

仅模具: 是

焊接材料: SB25, 单独出售

导体护套: SBS10, 单独出售

等电位连接夹: B33810

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE