

插头接线, 信号, 铜, 钢, 碳钢, EG, 镀锡, PG, 0.334" 直径, 1,168.4 mm

物料号

SBPAJB46



功能

专为连接到轨腰的应用而设计

钉入从轨腰穿入、从钻孔同侧穿出的 3/8" (9.5 mm) 直径的孔中

建议安装方法要求接线比拼接板长 12" (304.8 mm)

产品属性

材料: 铜;钢;Carbon 钢

完成: 电镀锌;镀锡;预镀锌

导体尺寸: 0.334" 直径

长度 (L): 1168.4mm

直径 1 (Ø1): 8.5 mm


直径 2 (Ø2): 10.5 mm

深度 (D): 31 3/4mm

其他产品详情

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE