

围栏夹钳，一个导体



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

功能

防盗外观

已包含不锈钢硬件

镀锡能够尽可能降低腐蚀风险

夹钳接受导体并联或与管道成直角

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

技术参数

完成: 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	材料	围柱标称尺寸	围柱实际外径 (Ø)	导体尺寸	nVent ERICO 镀铜导体
FC073		Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	1 1/2"	48 mm	#4 实心线 - 2/0 绞合线, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	


物料号	订货号	材料	围柱标称尺寸	围柱实际外径 (Ø)	导体尺寸	nVent ERICO 镀铜导体
FC074	198402	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	1 1/2"	48 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	
FC075	198403	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	2"	60 mm	#4 实心线 - 2/0 绞合线, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	CBSC8
FC076	198404	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	2"	60 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	CBSC10, CBSC13
FC078	198406	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	2 1/2"	73 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 16 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	
FC080	198408	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	3"	89 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	
FC082	198411	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	3 1/2"	102 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² 绞合线 - 120 mm ² 绞合线	
FC079	198407	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	3"	89 mm	#4 实心线 - 2/0 绞合线, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	

Table 2/2		
物料号	订货号	符合
FC073		
FC074	198402	
FC075	198403	IEC® 62561-1
FC076	198404	IEC® 62561-1
FC078	198406	
FC080	198408	
FC082	198411	
FC079	198407	

其他产品详情

仅所列的 nVent ERICO Cu-Bond 导体满足 IEC 合规性。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
， 按 1 转客户服务
， 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE